




A308


MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION




Maßstab 1:1, *scale of one to one*
Modellabhängig, *model specific*



Inbusschlüssel 5 mm
Allen key 5 mm



Linsenkopfschraube 8x40 mm
Lens head screw 8x40 mm





Linsenkopfschraube 8x80 mm
Lens head screw 8x80 mm


! Hinweis / Note:

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.


Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.



1 Vorbereiten / Preparation



2



Beliebige Auflage mit Unterlage/
Verpackungsfolie


Any support with underlay/
packaging foil

Unterlage / Verpackungsfolie
underlay / packaging foil



3

Montage Kufen / Assembly runner



Modellabhängig, model specific




4x Linsenkopfschraube 8x40 mm
4x Lens head screw 8x40 mm




4x Linsenkopfschraube 8x40 mm
4x Lens head screw 8x40 mm



4x Linsenkopfschraube 8x40 mm
4x Lens head screw 8x40 mm



2x Linsenkopfschraube 8x80 mm
2x Lens head screw 8x80 mm



4

