

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

MR 261 von Musterring - TV-Sessel lind

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



# Musterring


MR 261

du  
bist  
zuhaus



20250401HUKMR – Band 3a – gültig ab 01.04.2025

■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Musterring**





# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **[www.musterring.com](http://www.musterring.com)** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.




### Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



### Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



### Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garanzertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

### Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags  
von 08:00–17:00 Uhr




### Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



### Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.




**Musterring**



## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Querschnitt und Beschreibung



- ① HsL Superflex-Form-Kaltschaum im Sitz (RG 42 – 45), in drei Härten lieferbar, Kaltschaum im Rücken (RG 25).
- ② Anschmiegsame Polsterwatte.
- ③ Komfortarmlehne
- ④ Funktionsbeschlag und tragende Teile aus Metall.
- ⑤ Geformter Metallrahmen inkl. Rückenverstellung.
- ⑥ Drehteller und Sternfüße in sieben Varianten.

### Programmübersicht

- Vorschläge
- Relaxsessel


Seite 9

Seite 10


### 3 Sitzqualitäten

Bitte grundsätzlich angeben (bei fehlender Angabe wird F2 bestätigt)!


Empfehlung **F2!**



**F1**  
weich, RG 42



**F2**  
mittel, RG 43



**F3**  
fest, RG 45

#### HsL Sitzkomfort

HsL Superflex-Formkaltschaum ist ein patentierter Spezialschaum, der höchsten punktelastischen Sitzkomfort garantiert. Gleichzeitig eignet sich HsL aufgrund einer besonderen Dichte und anderer hervorragenden Materialeigenschaften speziell für solche Möbel, bei denen aus optischen Gründen eine eher flache Anmutung der Polsterung gewünscht ist. Stets getragen von einer hochwertigen Stahlwellenunterfederung gewährleistet HsL auch in diesem Fall dauerhaft hohen Sitzkomfort.

- Außergewöhnlich lange Haltbarkeit.
- Mit verstärkter Rückstellkraft im Sitzmoment.
- Vermindert Sitzmuldenbildung im Ruhemoment.

### Holzarten

#### Buche



**P19**  
Erlefarben



**P21**  
Nussbaumfarben




**P48**  
Eichfarben  
maron

#### Eiche



**P58**  
Eiche bianco

Der Drehteller AD3 ist wahlweise in den Beiz- und Lacktönen der Farbkarte lieferbar (P19, P21, P48 oder P58). Alle original Farbkarten finden Sie im Stoff- und Ledermusterwagen. Deckfurnier der Drehteller in Eiche.



## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### 2 Armlehnenvarianten



**Armteilvariante 1**  
Vollpolsterarmlehne,  
durchgängig  
(ohne Aufpreis)



**Armteilvariante 2**  
Vollpolsterarmlehne  
mit Aussparung  
(ohne Aufpreis)


Sollte keine Angabe der Armlehnenvariante erfolgen, bestätigen wir Armteilvariante 1.

### Stoff und Leder


Materialbezogene Hinweise finden Sie in unseren Stoff- und Lederqualitäten auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

### 7 Fußformen


#### Preisgleich wählbar:



**V6**  
Drehteller,  
linsenförmig  
(Edelstahl  
gebürstet)



(gegen Aufpreis)




**V1**  
Metallfuß,  
sternförmig  
(Aluminium  
glänzend)



**V1S**  
Metallfuß,  
sternförmig  
(pulverbeschichtet  
schwarz)




**V6S**  
Drehteller,  
linsenförmig  
(pulverbeschichtet  
schwarz)




(gegen Aufpreis)


#### Gegen Aufpreis:



**AD3**  
Holzfuß,  
linsenförmig  
(Formholz)



(gegen Aufpreis)



**AD4**  
Edelstahlfuß,  
sternförmig  
(Edelstahl  
gebürstet)



**AD4S**  
Metallfuß,  
sternförmig  
(pulverbeschichtet  
schwarz)

### 3 Ergonomiegrößen (small, medium, large)



**small**  
Grundversion

**SH 43 / ST 48 – 54 cm**  
**Rückenhöhe 86 – 115 cm**  
Liegelänge ca. 183 cm



**medium**

**SH 45 / ST 48 – 54 cm**  
**Rückenhöhe 88 – 117 cm**  
Liegelänge ca. 183 cm




**large**

**SH 47 / ST 48 – 54 cm**  
**Rückenhöhe 90 – 119 cm**  
Liegelänge ca. 183 cm

## Programmbesonderheiten, Programminformationen


### Funktionen ohne Aufpreis (Standard)

#### Manuelle Komfortausstattung (B)



Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck.  
Stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Hebel per Gasdruckfeder und zusätzlichen Körperdruck.

#### Rückenverstellung



Hochklappbare Rückenpolster für Hochlehnerkomfort und mehr Sitztiefe. Das angebundene Lendenkissen wird hierbei automatisch zum Nackenkissen.


#### Nahtausführung

1 Nahtausführung  
Ton in Ton



Kappnaht

1 Nahtausführung  
mit Kontrastfaden beige




Kappnaht

## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Funktionen gegen Aufpreis


#### Anpassungsfähige Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung (AGV)



Mittels des innenliegenden Hebels lässt sich per Gasdruckfeder die Sitzhöhe von 45 bis 49 cm variabel einstellen.

Bei Ergonomiegröße (small) ist diese Funktion nicht möglich!

Nicht in Verbindung mit HVS und turn & move möglich.




#### Höhenverstellbare Spindel (HVS)



Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lassen sich die Ergonomie Größen small, medium und large in der Sitzhöhe von 43 bis 47 cm variabel einstellen.


Nicht in Verbindung mit AGV und turn & move möglich.

#### turn & move



Schieben einfach gemacht. Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Drehsessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen. Nur bei dem linsenförmigen Drehteller Metall V6 und Holz AD3 möglich.

#### Komfortausstattung F (2 E-Motoren)



Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch zwei Elektro-Motoren.

Alle motorischen Funktionen über einen Handschalter steuerbar. Befestigung außenliegend an der linken Armlehne mit Magneten.

#### Seitenwechsel motorische Bedienung



Bei motorischen Funktionen ist die Bedienung dann davorstehend rechts. Nur lieferbar mit Funktion F.



## Programmbesonderheiten, Programminformationen

---

### ■ **Achtung!**

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet.  
Die maximale Belastbarkeit des Relaxsessels beträgt ca. 120 kg.

### ■ **Verarbeitung**

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff- oder Ledervarianten unterschiedlich ausfallen. Die Verarbeitung von Zier-, und Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

### ■ **Wellenbildung**

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

### ■ **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepasse ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

---

## Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

### ■ **Stoffe:**

alle Bezugstoffe

**3001** Textil- und Microfaser Pflegeset

### ■ **Leder:**




alle Leder außer Aurelia

**1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre




**1002** Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre

Aurelia

**2003** Lederpflegeset Vintage-/Rauleder

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<p><b>Vorschlag 1</b></p> <p>bestehend aus:            Relaxsessel, small            inkl. Manuelle Verstellung            Sitzhärte: HsL – F1 – weich, F2 – mittel, F3 – fest            Fußvarianten: V6, V1 oder V1S            ohne Aufpreis (siehe Seite 3)            ca. B 74, H 86/115, SH 43, T 82/183, ST 48/54 cm</p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b>            1 x Drehtellerfuß Holz (AD3)            1 x Sternfuß Edelstahl (AD4)            1 x Sternfuß pulverbeschichtet (AD4S)            1 x Sitzhöhenverstellung (AGV)            1 x F-2 E-Motoren            1 x höhenverstellbare Spindel (HVS)            1 x Seitenwechsel mot. Bedienung            1 x turn &amp; move</p>	<p>Stoffgruppe 20 + Joyce</p> <p>Stoffgruppe 22</p> <p>Ledergruppe 56</p> <p>Ledergruppe 60 + Aurelia</p>
	<p><b>Vorschlag 2</b></p> <p>bestehend aus:            Relaxsessel, medium            inkl. Manuelle Verstellung            Sitzhärte: HsL – F1 – weich, F2 – mittel, F3 – fest            Fußvarianten: V6, V1 oder V1S            ohne Aufpreis (siehe Seite 3)            ca. B 74, H 88/117, SH 45, T 82/183, ST 48/54 cm</p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b>            1 x Drehtellerfuß Holz (AD3)            1 x Sternfuß Edelstahl (AD4)            1 x Sternfuß pulverbeschichtet (AD4S)            1 x Sitzhöhenverstellung (AGV)            1 x F-2 E-Motoren            1 x höhenverstellbare Spindel (HVS)            1 x Seitenwechsel mot. Bedienung            1 x turn &amp; move</p>	<p>Stoffgruppe 20 + Joyce</p> <p>Stoffgruppe 22</p> <p>Ledergruppe 56</p> <p>Ledergruppe 60 + Aurelia</p>
	<p><b>Vorschlag 3</b></p> <p>bestehend aus:            Relaxsessel, large            inkl. Manuelle Verstellung            Sitzhärte: HsL – F1 – weich, F2 – mittel, F3 – fest            Fußvarianten: V6, V1 oder V1S            ohne Aufpreis (siehe Seite 3)            ca. B 74, H 90/119, SH 47, T 82/183, ST 48/54 cm</p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b>            1 x Drehtellerfuß Holz (AD3)            1 x Sternfuß Edelstahl (AD4)            1 x Sternfuß pulverbeschichtet (AD4S)            1 x Sitzhöhenverstellung (AGV)            1 x F-2 E-Motoren            1 x höhenverstellbare Spindel (HVS)            1 x Seitenwechsel mot. Bedienung            1 x turn &amp; move</p>	<p>Stoffgruppe 20 + Joyce</p> <p>Stoffgruppe 22</p> <p>Ledergruppe 56</p> <p>Ledergruppe 60 + Aurelia</p>

## Relaxsessel

			
Maße	ca. B 74, H 86/115, SH 43, T 82/183, ST 48/54 cm	ca. B 74, H 88/117, SH 45, T 82/183, ST 48/54 cm	ca. B 74, H 90/119, SH 47, T 82/183, ST 48/54 cm
Artikel	Relaxsessel, small Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck, stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch Gasdruckfeder, individuelle Kopfpolsterverstellung mittels hochklappbarem Rückenpolster	Relaxsessel, medium Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck, stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch Gasdruckfeder, individuelle Kopfpolsterverstellung mittels hochklappbarem Rückenpolster	Relaxsessel, large Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck, stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch Gasdruckfeder, individuelle Kopfpolsterverstellung mittels hochklappbarem Rückenpolster
Best.-Nr.	<b>Relaxsessel small</b>	<b>Relaxsessel medium</b>	<b>Relaxsessel large</b>

## Ausführung

Stoffgruppe 19			
Stoffgruppe 20 + Joyce			
Stoffgruppe 20			
Stoffgruppe 22			
Stoffgruppe 25			
Ledergruppe 56			
Ledergruppe 58			
Ledergruppe 59			
Ledergruppe 60 + Aurelia			
Ledergruppe 60			
Ledergruppe 63			

## Gegen Aufpreis:

F-2 E-Motoren			
Seitenwechsel mot. Bedienung			
Sitzhöhenverstellung (AGV)			
Sternfuß Edelstahl (AD4)			
Sternfuß pulverbeschichtet (AD4S)			
turn & move			
höhenverstellbare Spindel (HVS)			





**Musterring:**

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 134-140  
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: [service@musterring.de](mailto:service@musterring.de)
- Web / Blog: [www.musterring.com](http://www.musterring.com)
- Instagram: [www.instagram.com/Musterring](https://www.instagram.com/Musterring)
- Facebook: [www.facebook.com/Musterring](https://www.facebook.com/Musterring)