

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

HU-LC17037 von Hukla - Relaxsessel steel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Hukla Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, office@hukla.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17





Modellbeschreibung:

- Gestell:** Stahlrohrrahmen und Holzwerkstoffe
- Unterfederung Sitz:** Stahlwellen-Federn
- Polsterung Sitz:** HsL-HUKLA-Superflex hochwertiger Formkaltschaum in 3 Sitzhärten
- Polsterung Rücken:** Metallrahmen mit elastischem Polstergurt und hochwertigem Kaltchaum
Verstellbares Rückenpolster für Hochlehnenkomfort und mehr Sitztiefe
- Polsterung Armteil:** Hochwertiger Polyätherschaum
- Unter dem Bezug:** Weiche Polyester-Vlies-Matte
- Max. Belastbarkeit:** 120kg
- Grundversion:** B - Körperdruck

Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung!



ca. Massangaben in cm

| | |
|--------------------|----------------------|
| Breite: | 78 |
| Höhe: | 86-115/88-117/90-119 |
| Tiefe: | 82 |
| Sitzhöhe: | 43/45/47 |
| Sitztiefe: | 48-54 |
| Breite (Innenmaß): | 51-48 |

Ergonomiegrößen preisgleich



small
SH43 / ST48-54
Rückenhöhe 86-115
Liegelänge ca. 183 cm



medium
SH45 / ST48-54
Rückenhöhe 88-117
Liegelänge ca. 183 cm



large
SH47 / ST48-54
Rückenhöhe 90-119
Liegelänge ca. 183 cm

Farbtöne für wählbare Holzfarben

BUCHE

P19
Erlenfarben



P21
Nussbaumfarben



P48
Eichfarben maron



EICHE

P58
Eiche bianco



Sitzhärten preisgleich



HsL-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten (ohne Mehrpreis)
Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2



F1-weich



F2 -mittel



F3-fest

Drehteller in allen Ergonomiegrößen preisgleich

V6



Metall

V1



Metall
sternförmig

V15



Metall
sternförmig
pulverbeschichtet
schwarz

AD3



Holz

AD4



Sternfuß
Edelstahl

AD4S



Metallsternfuß
pulverbeschichtet
schwarz

Drehteller in allen Ergonomiegrößen gegen Aufpreis

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)


Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.

Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen

Komfortausstattung B



Verstellung der Beinauflage durch Körperdruck. Stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Hebel per Gasdruckfeder und zusätzlichen Körperdruck.

Rückenverstellung



hochklappbare Rückenpolster für Hochlehnerkomfort und mehr Sitztiefe. Das angebundene Lendenkissen wird hierbei automatisch zum Nackenkissen.

Zusatzfunktion anpassungsfähige Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung AGV (2*) - gegen Aufpreis




Mittels des innenliegenden Hebels lässt sich per Gasdruckfeder die Sitzhöhe von 45-49 cm variabel einstellen. Die AGV ersetzt die Ergonomieauswahl. Nicht in Verbindung mit HVS und t&m möglich.

Zusatzfunktion höhenverstellbare Spindel HVS (2.1*) - gegen Aufpreis






Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lässt sich die Sitzhöhe von 43 bis 47cm variabel einstellen. Die HVS ersetzt die Sitzhöhe der Ergonomieauswahl. Nicht in Verbindung mit AGV und t&m möglich.

Zusatzfunktion Drehteller turn&move (6*) - gegen Aufpreis



Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Sessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen. Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6 und Holz AD3 möglich. Mit der patentierten Funktion.

* laufende Nummer

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|--------|-------------------------|---|---|-------|----|----|----|-------|----|----|----|----|
| | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| 6 | turn&move |  | <p>turn & move -</p> <p>Schieben einfach gemacht. Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Drehsessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen. Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6 und Holz AD3 möglich.</p> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kissen | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | <p>ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar</p> | | | | | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Leder 4,5m ² |  | <p>nur ganze Häute (ca. 4,5m²) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.</p> | - | - | - | - | | | | | |