

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Variety X-TRA 2022-2 Style von vito - TV-Sessel dijon

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Steinpol Central Services Sp.z o.o., ul. Fabryczna 13, 69-110 Rzepin, Polen, polsteria@steinpol.com.pl

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Gestell:** Stahlrohrrahmen
- Unterfederung Sitz:** Stahlwellen - Federn
- Sitzkomfort:** Federkern
- Polsterung Rücken und Armteil:** Polyätherschaum
- Aufstehhilfe:** Max. Belastbarkeit 200kg
- Kopfteilverstellung:** generell mit Raster und Rückhofeder ausgestattet
- 3 Fußvarianten:**



DT 1 Metall Edelstahl
DT 2 Holz geschlossen
DT 6 Stern
Farben:
chrom hochglanz
Edelstahl gebürstet
schwarz matt lackiert
grau

- DT 1 Drehteller Metall Edelstahl
- DT 2 Drehteller Holz
- DT 6 Drehteller Stern gegen Aufpreis:
- Lieferbare Beiztonfarben:
- Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis:

chrom hochglanz, Edelstahl gebürstet, schwarz matt lackiert, grau
buche erle, nussbaum hell, wenge
Kernbuche, Eiche geölt, Eiche bianco



Kontrastnaht: nur auf Kundenwunsch!
Kontrastnaht 1: beige
Kontrastnaht 2: braun
Kontrastnähte nur Farbe **beige** oder **braun** bei allen Stoffen und Leder möglich.
Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!

Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

Ergonomie: Für jede Körpergröße der passende Sessel.
Zehn Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

3 Sitzhöhen: 47 / 49 / 51 cm
3 Sitztiefen: 50 / 53 / 55 cm

Ergonomie XL: 5 cm mehr Liegelänge durch höhere Rücken.

Standardmäßig ist der TV-Sessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage lieferbar, alle anderen Funktionen gegen Aufpreis möglich.

Die Piktogramme sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen.

Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192

Ergonomiematrix:

Sitztiefe	50 cm	53 cm	55 cm	55 cm
47 cm	S1	S2	S3	
49 cm	M1	M2	M3	
51 cm	L1	L2	L3	XL



Funktionsbeschreibung:

Grundversion:

Funktion 3-motorisch Herz-Waage:



Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.
Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.
Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.
Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer auch die Fußteil-Verlängerung (ca. 4 cm) sowie das mitlaufende Armteil integriert.
Auch mit Akku lieferbar.

Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz.
Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen.
Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe:

Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.
Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.
Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.
Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer auch die Fußteil-Verlängerung (ca. 4 cm) sowie das mitlaufende Armteil integriert.
(Ausnahme: Ergonomie XL, hier ist die Fußteil-Verlängerung von 4 cm, bereits durch die Ergonomie gegeben)
Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.
Gegen Aufpreis auch mit Akku lieferbar.

USB Anschluss:



Der USB Anschluss befindet sich links im unteren Rückenbereich (davor stehend).
Ausgangsleistung 5V/2.1A – nutzbar für alle kompatiblen Endgeräte (Smartphones, Tablets, etc.)
Einbauelement mit verchromter Oberfläche.
Der USB Anschluss ist in Verbindung mit motorischen Funktionen lieferbar. Die Kombination mit Akku ist nicht möglich.

Kopfteilverstellung motorisch:



Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor.
Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

Motorische Bedienung:


Handschalter



Funktionsbeschreibung/ -darstellung:

Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktion

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.





	1	2	3	4
Typen:	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Akku	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe mit Akku
Typ-Nr.:	1222_3M.HW	1222_3M.HW.AKKU	1222_3M.HW.ASH	1222_3M.HW.ASH.AKKU
B / H / T in cm bei Ergonomie S/M/L	75 / 109-113 / 83			
B / H / T in cm bei Ergonomie XL	75 / 118 / 83			
Sitztiefe in cm	50 / 53 / 55			
Sitzhöhe in cm	47 / 49 / 51			
Sitzbreite in cm	59			
Liegelänge in cm bei Sitztiefe 50 cm	165			
Liegelänge in cm bei Sitztiefe 53 cm	168			
Liegelänge in cm bei Sitztiefe 55 cm	170			
Liegelänge in cm bei Sitztiefe 55 cm (Ergonomie XL)	175			
Stoffgruppe B (PG 01)				
Stoffgruppe B1 (PG 02)				
Stoffgruppe B2 (PG 03)				
Stoffgruppe C (PG 04)				
Stoffgruppe D (PG 05)				
Stoffgruppe E (PG 06)				
Stoffgruppe F (PG 07)				
Stoffgruppe I (PG 12)				
Leder Punch				
Leder LL Duca				
Leder Rancho				
Leder 93, LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita				
Leder LL Eleganzia, Leder Reno				
Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:				
Kopfteilverstellung motorisch, Typ 0236 (FUNK0254)				
USB Anschluss*, Typ 0353 (FUNK0354)			-----	-----
DT 2 Drehteller Kernbuche/Eiche geölt/Eiche bianco, Typ 0204(FAR0059 / FAR0060 / FAR0070)				
DT 6 Drehteller Stern, Typ 0360 (FUSSART0139)				

*Die Kombination mit Akku ist nicht möglich.

